

NOVUS[®]**Akumulatorska klamera / taker, Oznaka proizvođača: J214EA****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078409 J214EA
GTIN	4009729053683
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Praktična i ergonomska profesionalna klamera za precizno zabijanje finih spajalica i spajalica s plitkom niti kao i čavala.

- **Sustav punjenja zaliha za brzo, neproblematično punjenje.**
- **Distantni graničnik za paralelno postavljanje nizova spajalica.**
- **Podešavanje sile udara.**
- **Patentirana sigurnosna deblokada.**
- **Dobar pristup i na suženim mjestima.**
- **Prozorčić za vizualnu kontrolu punjenja spajalica.**

Praktična akumulatorska klamera sa Soft-Touch-površinom drške. Osigurač za kontrolu oslobađanja udarca. LED lampice za osvjetljenje radnog mjesta.

Dio isporuke:

Uključuje litij-ionski akumulator, punjač i transportni kovčeg.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore pronaći ćete pod art. 078408.

Tehnički opis

maksimalna dubina zabijanja hvataljki	14 mm
---------------------------------------	-------

Oznaka proizvođača	J-214
odgovarajući tip hvataljki	E, A
Težina	2,7 kg
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Klamerica

Pribor

Garnitura spjalica s finom niti1200- tj. 600 dijelova maks. dubina zabijanja hvataljki 14 mm	078418 14
Garnitura čavala1000- tj. 2600-dijelni maks. dubina zabijanja hvataljki 14 mm	078419 14
Garnitura spjalica s finom niti5000 dijelova maks. dubina zabijanja hvataljki 8 mm	078417 8
Garnitura spjalica s finom niti5000 dijelova maks. dubina zabijanja hvataljki 10 mm	078417 10
Garnitura spjalica s finom niti5000 dijelova maks. dubina zabijanja hvataljki 6 mm	078417 6
Garnitura spjalica s finom niti5000 dijelova maks. dubina zabijanja hvataljki 14 mm	078417 14
Li-ion baterija tip N1,3	078408 N1,3