



## Akumulatorske škare za raspor/lim, tip: 7130036



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078100 7130036
GTIN	
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

**Akumulatorske škare za rascjep** za mobilnu primjenu.

**Narezivanje bez odgode.**

- **Otvorena glava za rezanje pruža najbolji pogled na urezivanje.**
- **QuickIN sustav brze zamjene za brzo mijenjanje noža bez ključa i bez podešavanja.**

#### Dio isporuke:

Uključuje kovčeg **bez** akumulatora i **bez** punjača.

#### Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete od br. 073832 i br. 073845.

### Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fini tip E 18 V
Radijus najmanje krivulje	90 mm
Pakiranje	Transportni kovčeg
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Broj okretaja	3500 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvođača	ABSS 18 1.6E

maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Napon baterije	18 V
Brzina rezanja	5 - 8 m/min
maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Širina reza	5 mm
Težina	1,9 kg
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Škare za rezanje lima

---

## Pribor

Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073835 FE18
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073837 FE18