



Akumulatorske škare za raspор/lim, tip: 7130046



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078100 7130046
GTIN	
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Akumulatorske škare za rezanje lima za mobilnu primjenu.

Škare za lim.

- **Dobar hod po zavojima uz samo malo izobličenje lima.**
- **Jednostavno i brzo kod opšava i narezivanja.**
- **Za limove do 800 N/mm² i nehrđajući čelik.**
- **Četverostruki okretni noževi: čist i gladak rez uz male operative troškove.**

Dio isporuke:

Uključuje kovčeg **bez** akumulatora i **bez** punjača.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete od br. 073832 i br. 073845.

Tehnički opis

Širina reza	0 mm
Napon baterije	18 V
Pakiranje	Transportni kovčeg

maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm ²	1,6 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fini tip E 18 V
Težina	2 kg
Brzina rezanja	5 - 8 m/min
Broj okretaja	4000 min ⁻¹
maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm ²	1 mm
Radius najmanje krivulje	15 mm
Oznaka proizvođača	ABLS 18 1.6E
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Škare za rezanje lima

Pribor

Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073837 FE18
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073835 FE18