

**Mahr****Digitalno pomično mjerilo s okruglim dubinomjerom, mjerno područje:  
150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412772 150
GTIN	4059192057183
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Jako veliki LCD prikaz 11 mm visina brojki. Integrirano bežično podatkovno sučelje i-wi. Otporan na prašinu i vlagu. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Vijek trajanja baterije otprilike 3 godine.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Radio prijemnik i-wi br. 498912.

**Tehnički opis**

Očitavanje	0,0005 col
Granica odstupanja	0,03 mm
Očitavanje	0,01 mm
Duljina kraka	40 mm
Dubinomjer	Ø 1,6
Mjerno područje	150 mm

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Standard	Tvornička norma
sve dijelove	kaljeno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
Očitavanje	mm / inča
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Prihvat	MAHR i-wi radijski sustav
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	A1
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK	498912 STICK