

KÄRCHER**Industrijski usisavač, oznaka proizvođača: IVR-L100TC****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078522 IVR-L100TC
GTIN	4054278275840
Razred artikla	07D

Opis**Izvedba:**

Industrijski usisavač namijenjen usisivanju i odvajanju **rashladnog sredstva, emulzije maziva, vode ili ulja s masnoćama (npr. metalne strugotine).**

- **Kompaktna izvedba i robusni materijal za najbolje karakteristike vožnje.**
- **Maksimalna fleksibilnost uloška i dugačko vrijeme rada s priključnim kablom koji je otporan na masnoću.**
- **Pogon usisavača pokreće se preko priključka crijeva na glavi usisavača koji se može okretati 360°.**

Industrijski usisivač s 2 motora snage 2,4 kW s **nagibnim voznim postoljem i spremnikom od 100 litara.**

Dio isporuke:

S podvozjem s mogućnošću nakretanja i odvodnim crijevom s indikatorom punjenja. **Bez pribora. Odgovarajući pribor možete pronaći pod br. 078524, 078529 i 078533.**

Napomena:

Verziju sa spremnikom od nehrđajućeg čelika od 100 litara možete pronaći pod br. 078522 vel. IVR-L100DP u našoj e-trgovini.

Tehnički opis

Razred prašine - usisavač	L
Razred prašine - usisavač	L
Nazivna širina priključka	DN50 mm
Prihvat snaga	2400 W
širina	660 mm
Težina	58 kg
Protok volumena zraka	148 l/s
Vakuum	230 mbar
Oznaka proizvođača	IVR-L 100/24-2 Tc
Obujam spremnika	100 l
Radna buka	68 dB(A)
Visina	1320 mm
Duljina	840 mm
Duljina kabela	6 m
Broj turbina	2
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač

Pribor

Asortiman za usisavanje odvojenih čestica i tekućina.
nazivna širina priključka DN50

078529 DN50

Košara za metalne odvojene čestice za industrijski usisavač
volumen 40 l

078524 40