

KÄRCHER**Industrijski usisavač, oznaka proizvođača: IVR-L100DP****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078522 IVR-L100DP
GTIN	4054278275864
Razred artikla	07D

Opis**Izvedba:**

Industrijski usisavač namijenjen usisivanju i odvajanju **rashladnog sredstva, emulzije maziva, vode ili ulja s masnoćama (npr. metalne strugotine).**

- **Kompaktna izvedba i robusni materijal za najbolje karakteristike vožnje.**
- **Maksimalna fleksibilnost uloška i dugačko vrijeme rada s priključnim kablom koji je otporan na masnoću.**
- **Pogon usisavača pokreće se preko priključka crijeva na glavi usisavača koji se može okretati 360°.**

Industrijski usisivač s 2 motora snage 2,4 kW s **nagibnim voznim postoljem, spremnikom od plemenitog metala od 100 litara i integriranom pumpom** za jednostavno i potpuno pražnjenje.

Dio isporuke:

S podvozjem s mogućnošću nakretanja i odvodnim crijevom s indikatorom punjenja. **Bez pribora. Odgovarajući pribor možete pronaći pod br. 078524, 078529 i 078533.**

Napomena:

Verziju sa spremnikom od nehrđajućeg čelika od 100 litara možete pronaći pod br. 078522 vel. IVR-L100DP u našoj e-trgovini.

Tehnički opis

Radna buka	76 dB(A)
Duljina kabela	6 m
Oznaka proizvođača	IVR-L 100/24-2 Tc M
širina	620 mm
Nazivna širina priključka	DN50 mm
Broj turbina	2
Duljina	740 mm
Prihvat snaga	2400 W
Protok volumena zraka	118 l/s
Težina	59 kg
Obujam spremnika	100 l
Vakuum	230 mbar
Razred prašine - usisavač	L
Visina	1180 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač

Pribor

Asortiman za usisavanje odvojenih čestica i tekućina.
nazivna širina priključka DN50

078529 DN50

Fini filc za posudu za odvojene čestice 40 litara prikladno za
tip usisavača IVR-L100

072806 IVR-L100

Košara za metalne odvojene čestice za industrijski usisavač
volumen 40 l

078524 40