

**Fen za vrući zrak, tip: 351601****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078321 351601
GTIN	4007841351601
Razred artikla	07E

**Opis****Izvedba:**

**Kvalitetni industrijski fenu obliku pištolja HG 2520 EKF** za profesionalnu upotrebu uz transportni kovčeg. Elektronički reguliran s bezstupanjskom regulacijom količine zraka.

- **Jednostavna zamjena priključnog kabela.**
- **Zamjenjivo keramičko grijanje, oko 800 h vijek trajanja.**
- **Atmosferski tlak do 4000 Pa.**
- **Podešavanje temperature putem poluge od 50 – 700 °C.**
- **Regulacija količine zraka od 150 – 500 l/min.**
- **Zaštita od ponovnog pokretanja.**
- **Razina za hlađenje.**
- **LCD zaslon i prikaz preostale vrućine.**

**Upotreba:**

Za varenje i ponovno oblikovanje plastike, za skupljanje, uklanjanje boje, lemljenje, sušenje, otapanje.

**Tehnički opis**

Težina	840 g
Protok volumena zraka	150 - 500 l/min

Oznaka proizvođača	HG 2520 EKF
Temperatura zraka	50 - 700 °C
Prihvat snaga	2300 W
Pakiranje	Transportni kovčeg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Fen za vrući zrak

## Pribor

Temperaturni skener HG Scan PRO tip 007690	078325 007690
Temperaturni skener HG Scan PRO tip 007553	078325 007553
Temperaturni skener HL Scan tip 014919	078326 014919