

 steinel**Temperaturni skener HG Scan PRO, tip: 007690****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 078325 007690 |
| GTIN | 4007841007690 |
| Razred artikla | 07E |

Opis**Izvedba:**

Temperaturni skener za prihvatanje podataka o temperaturi na gornjoj površini izratka pomoću infracrvenog zračenja. Idealno utvrđivanje razmaka pomoću lasera. Akustično kao i optičko upozorenje ako je temperatura ispod ili iznad optimalne temperature. Podešavanje u koracima od 10 °C.

HG Scan PRO s inteligentnom izmjenom podataka između temperaturnog skenera i ventilatora vrućeg zraka. Opskrba strujom pomoću ventilatora vrućeg zraka.

Potpuna kontrola temperature kod radova s izratcima osjetljivima na temperaturu. HG Scan PRO mjeri temperaturu na gornjoj površini izratka pomoću infracrvenog zračenja. Idealno utvrđivanje razmaka pomoću lasera. Akustično kao i optičko upozorenje ako je temperatura ispod ili iznad optimalne temperature. Mjerenje temperature između 0 – 300 °C, podešenost u koracima od 10 °C.

Odgovara:

Fen za vrući zrak HG 2520 E.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|------------|
| Težina | 85 g |
| Područje evidentiranja temperature | 0 - 300 °C |
| prikladno za | HG 2520 |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Vrsta proizvoda | Temperaturni skener |