



## Temperaturni skener HL Scan, tip: 014919



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078326 014919
GTIN	4007841014919
Razred artikla	07E

### Opis

#### Izvedba:

Temperaturni skener za prihvat podataka o temperaturi na gornjoj površini izratka pomoću infracrvenog zračenja. Idealno utvrđivanje razmaka pomoću lasera. Akustično kao i optičko upozorenje ako je temperatura ispod ili iznad optimalne temperature. Podešavanje u koracima od 10 °C.

HL Scan s LCD-zaslonom i 9 voltnom baterijom.

#### Opis:

Temperaturni scanner HL Scan kontrolira temperaturu izratka putem LED reflektora. Kod temperature koja je viša ili manja od dozvoljene, oglašava se akustični i optički signal.

#### Odgovara :

Za HL 1920 E, HL 2020 E kao i profesionalne uređaje HG 2120 E i HG 2320 E.

Težina: 165 g

Područje evidentiranja temperature: 0 - 300 °C

prikladno za: HG 2320, HG 2120

### Tehnički opis

Težina	165 g
Područje evidentiranja temperature	0 - 300 °C
prikladno za	HG 2320, HG 2120
Tip baterije	9 V-Block
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju

## List s podacima

Vrsta proizvoda

Temperaturni skener