

**Mitutoyo****Pomično mjerilo, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412101 300
GTIN	4946368110196
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja.

Precizna skala izrazitog kontrasta.

S zaustavnim vijkom s gornje strane.

Mjerne površine fino brušene.

**Dodatni pribor:**

Tablica navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

**Tehnički opis**

Duljina križnih vrhova	22 mm
Mjerno područje	300 mm
Pakiranje	Etui
Očitavanje	mm / inča
Podjela	1/20 mm
Podjela	1/128 col
Kalibriranje	A1
Očitavanje	0,05 mm
Duljina kraka	64 mm
Standard	ISO 13385
Težina	355 g

Dubinomjer	kutno 3,7×1,4
Postojeći dubinomjer	da
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,08 mm
Kromirana skala	da
Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Vodilice	Povišene vodilice
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300

## Pribor

Držać dubinomjera, metal s 2 vijka M2	412120
Plastična kutija tip MS300	412470 MS300