

Mitutoyo**Digitalno pomično mjerilo IP67, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412623 150
GTIN	4946368693927
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Elektroničko pomično mjerilo s elektronikom Absolut i velikim, dobro čitljivim zaslonom. Neosjetljiv na vodu, ulja i prašinu. Zahvaljujući neznatnoj potrošnji energije 18000 h neprekinutog rada s jednom baterijom (vel. 300: 5000 h). Uređaj se automatski pali pri uzimanju u ruku, a ako se ne koristi dulje od 20 minuta automatski se isključuje.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Tehnički opis

Kalibriranje	A1
Postojeći dubinomjer	da
Očitavanje	0,01 mm
Dubinomjer	kutno 3,7×1,4
Trajanje rada	15000 h
Standard	ISO 13385
Duljina kraka	40 mm
Mjerno područje	0 - 150 mm
Automatsko isključivanje	da

Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	$\pm 0,02$ mm
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Držać dubinomjera, metal s 2 vijka M2	412120