

**Mitutoyo****Digitalno pomično mjerilo IP67 s izlazom podataka, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412628 200
GTIN	4946368694009
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Elektroničko pomično mjerilo s elektronikom Absolut i velikim, dobro čitljivim zaslonom. Neosjetljiv na vodu, ulja i prašinu. Zahvaljujući neznatnoj potrošnji energije 18000 h neprekidnog rada s jednom baterijom (vel. 300: 5000 h). Uređaj se automatski pali pri uzimanju u ruku, a ako se ne koristi dulje od 20 minuta automatski se isključuje.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Priključni kabel (može se pritegnuti) br. 497085.

**Tehnički opis**

Standard	ISO 13385
Trajanje rada	15000 h
Mjerno područje	0 - 200 mm
Duljina kraka	50 mm
Automatsko isključivanje	da
Očitavanje	0,01 mm
Postojeći dubinomjer	da

Dubinomjer	kutno 3,7×1,4
Kalibriranje	A1
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,02 mm
Prihvat	Digimatic sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

## Pribor

Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497085 USB2
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497085 D2
Držac dubinomjera, metal s 2 vijka M2	412120
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497085 D1
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965

Odašiljač tip S11E	498966 S11E
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975