

**Kutna brusilica GWS, tip: 7-125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077109 7-125
GTIN	3165140823715
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Praktična kompaktna kutna brusilica s malim obujmom drške.

- **Motor od 720 W pri težini od samo 1,9 kg, optimiziran unos zraka (izravno hlađenje) za dugi vijek trajanja, sa zaštitom od ponovnog pokretanja.**
- **Najmanji obujam drške (176 mm) u usporedbi s drugim kutnim brusilicama iste snage u Wattima, plosnata pogonska glava omogućuje rad na uskim mjestima.**

Dio isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac siguran od zakretanja, set stezaljki, dodatnu ručicu.

Tehnički opis

Prihvat snaga	720 W
Oznaka proizvođača	GWS 7-125
Posebnost	Uski opseg ručice
maksimalne vibracije prema EN	6,5 m/s ²
Blokada pokretanja	da
Težina	1,9 kg
maksimalni Ø diska	125 mm
maksimalna dubina razdvajanja	34 mm

Raspon broja okretaja	11000 min ⁻¹
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica