



## Kutna brusilica GWS, tip: 19-125CI



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077109 19-125CI
GTIN	3165140838375
Razred artikla	03C

### Opis

#### Izvedba:

Izrazito snažna 1900 W kutna brusilica za maksimalnu produktivnost pri maksimalnoj zaštiti korisnika

- Dugi životni vijek motora s izravnim hlađenjem motora, Constant-Electronic, zaštitom od preopterećenja i dugim vijekom trajanja ugljenih četkica.
- Usko kućište sa softgrip površinom koja sprječava klizanje omogućuje praktično rukovanje.
- Dodatna ručka za kontrolu vibracija i smanjivanjem vibracija za 40 % te rad bez zamaranja (EN 60745).
- Zaštita korisnika zahvaljujući KickBack Stopu, zaštiti od ponovnog pokretanja, zaštitnoj haubi koja se ne rotira i smanjivanju vibracija.

#### Dio isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac siguran od zakretanja, set stezaljki, dodatnu ručicu.

### Tehnički opis

Prihvat snaga	1900 W
maksimalne vibracije prema EN	6 m/s <sup>2</sup>
Oznaka proizvođača	GWS 19-125 CI
Blokada trzaja	da

maksimalna dubina razdvajanja	34 mm
maksimalni Ø diska	125 mm
Blokada pokretanja	da
Posebnost	Maksimalna snaga
Težina	2,4 kg
Raspon broja okretaja	11500 min <sup>-1</sup>
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica