

AEG

Kompaktna kutna brusilica, tip: WS10-125S



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077121 WS10-125S
GTIN	4002395151202
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

AEG – kompaktna kutna brusilica Ø 125 mm. Snažna i ergonomska **kutna brusilica** kompaktne i uske izvedbe.

- **Sigurnosna blokada vretena.**
- **Priključni kabel 4 m.**
- **Ležajevi i prekidač otporni su na prašinu.**
- **Glava prijenosnika može okretati u koracima od 90°, za rukovanje lijevom i desnom rukom.**
- **Blokada ponovnog zaleta.**

Jednoručna kutna brusilica 1000 W / Ø 125 mm.

Dio isporuke:

Ručica, zaštitni poklopac, stezna matica.

Napomena:

Sve kompaktne kutne brusilice s prekidačem i mehanizmom zaključavanja bez funkcije automatskog prekidanja sklopke.

Tehnički opis

Prihvat snaga	1000 W
Težina	2,4 kg
maksimalna dubina razdvajanja	32 mm

Sigurnosni sklop	ne
maksimalni Ø diska	125 mm
Blokada pokretanja	da
maksimalne vibracije prema EN	6 m/s ²
Oznaka proizvođača	WS10-125S
Posebnost	M14
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalan broj okretaja	11500 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

Pribor

Odvojivi štitnik za WS-125 tip GUARD-125	077122 GUARD-125
--	------------------