

AEG

Kompaktna kutna brusilica, tip: WS13125SXE



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077121 WS13125SXE
GTIN	4002395151271
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

AEG – kompaktna kutna brusilica Ø 125 mm. Snažna i ergonomska **kutna brusilica** kompaktne i uske izvedbe.

- **Sigurnosna blokada vretena.**
- **Priključni kabel 4 m.**
- **Ležajevi i prekidač otporni su na prašinu.**
- **Glava prijenosnika može okretati u koracima od 90°, za rukovanje lijevom i desnom rukom.**
- **Blokada ponovnog zaleta.**

Jednoručna kutna brusilica 1300 W Ø 125 mm, elektronika za održavanje brzine s predbiranjem brzine za optimiranje postupka obrade. S **FIXTEC**priteznom maticom.

Dio isporuke:

Ručica, zaštitni poklopac, stezna matica.

Napomena:

Sve kompaktne kutne brusilice s prekidačem i mehanizmom zaključavanja bez funkcije automatskog prekidanja sklopke.

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	7,5 m/s ²
Težina	2,4 kg

maksimalni Ø diska	125 mm
Posebnost	M14, FIXTEC
maksimalna dubina razdvajanja	32 mm
Oznaka proizvođača	WS13125SXE
Blokada pokretanja	da
Sigurnosni sklop	ne
Prihvat snaga	1300 W
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalan broj okretaja	2600 - 11000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

Pribor

Odvojivi štitnik za WS-125 tip GUARD-125	077122 GUARD-125
--	------------------