

Garant**Kofer za alat za servisere s podnom oblogom i pločama za alat mobilan****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	692815
GTIN	4045197806215
Razred artikla	61G

Opis**Izvedba:**

Obloge kofera od polikarbonata su proizvedene u postupku špricanog lijeva. Prednosti su u visokoj otpornosti na udarce, čvrstoći, krutosti i tvrdoći u širokom temperaturnom području. Aluminijski okvir s plastičnim rubovima kao zaštita od udaraca, integrirana kombinirana bravica i blokada poklopca kofera.

Unutarnja oprema za unutarnju dimenziju visine 150 mm:

1 donja školjka uključujući pokrov s 12 dvostrukih elastičnih obujmica. 2 pregrade, 6 poprečnih prečki i 10 kutija za umetanje u donju školjku. 1 ploča za alat s 9 tekstilnih pretinaca i s držačem alata na prednjoj i stražnjoj strani.

S voznom jedinicom, 4-strukim teleskopskim izvlačenjem i kotačima na kugličnim ležajevima.

Tehnički opis

Unutarnja dimenzija duljina	435 mm
Težina	6,7 kg
Unutarnja dimenzija širina	275 mm
Unutarnja dimenzija visina	150 mm

List s podacima

Materijal	PC
Vrsta čuvanja alata	Stezni držač
Vrsta čuvanja alata	Priključni pretinci
Opteretivost kovčega	35 kg
Svojstvo kovčega	prikladan za zrakoplov
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata

Pribor

Set pregrada za 1/2 podne obloge (2 poprečna razdjelnika, 6 pregrada)	692850
Set kutija za 1/2 podne obloge (10 kutija u 4 veličine)	692855
Ploča za alat s 9 tekstilnih pretinaca i držačima za alat	692847
Set pregrada za cijelu podnu oblogu (3 poprečna razdjelnika, 12 pregrada)	692852
Zaštitna prostirka	692800
Ploča za alat s 9 tekstilnih pretinaca i držačima za alat	692845
Remen za kofer s TSA bravom i brojčanikom (140×5 cm)	692860