

**VHM svrdlo s cilindričnom drškom višesmjerno DIN 6535 HA, Dijamant, Ø m7: 1,3 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	122514 1,3
GTIN	4045197673145
Razred artikla	10N

**Opis****Izvedba:**

S<B> kristalno dijamantnom prevlakom sp<sup>3</sup></B> najnovije generacije, za sigurni proces obrade<B> vlaknima ojačanih kompozita, GFK, CFK i grafita. S oštrim kutom od 90°</B> i specijalnom geometrijom <B>kako bi se izbjeglo raslojavanje.</B>  
<B>S vodećom fazom</B> za anizotropne materijale s višesmjernom orijentacijom vlakana.

**Preporuka:****Maksimalna dubina rupe:**

duljina steznih utora (vidi tablicu) minus 1,5×nazivni Ø.

**Napomena:**

Isporučivo u <B>dimenzijama 1/100</B> u skladu s tablicom.

Rezni materijal: VHM

Standard: Standard proizvođača

Dubina provrta do: 5×D

Kut oštrice: 90 stupanj

Drška: DIN 6535 HA

Unutarje hlađenje: false

Tolerancija nazivnog Ø: m7

Broj oštrica Z: 2

Ø-područje (1/100 dimenzije): 1,21 - 1,3 mm

Duljina reznog utora: 9 mm

Ukupna duljina L<sub>ukupno</sub>: 45 mm

Ø drške: 4 mm

Pomak f u GFK CFK-u: 0,02 mm/okr

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	2
----------------	---

Ø-područje (1/100 dimenzije)	1,21 - 1,3 mm
Pomak f u GFK CFK-u	0,02 mm/okr
Duljina reznog utora	9 mm
Tolerancija drške	h6
Nazivni Ø	1,21 - 1,3 mm
Tolerancija nazivnog Ø	m7
Ø drške	4 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	45 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja	7,1 mm
Prevlaka	Dijamant
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Dubina provrta do	5×D
Kut oštrice	90 stupanj
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	ne
Obruč u boji	crna