



## Akumulatorski / mrežni radio, tip: M18JSR



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	073960 M18JSR
GTIN	4002395167753
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Robusni radio za gradilišta, zaštićen od prskajuće vode (IP54) za mrežni pogon i pogon na akumulator.

- **USB priključak za punjenje mobilnih uređaja.**
- **AUX ulaz za priključak eksternih uređaja za reprodukciju zvuka.**
- **LCD digitalni sat uklj. baterije.**
- **Rad s Milwaukee baterijama od 18 volti ili s izmjeničnim naponom 220-240 volti.**

Visokoučinkoviti audio sustav s AM / FM radio uređajem.

- **Dva zvučnika s pasivnim membranama proizvode glasan, čist zvuk s bogatim basovima.**
- **Digitalni tuner s 10 memorija.**
- **Robustan dizajn štiti radio od prskanja vode i prašine na gradilištu.**
- **Odjeljak za sigurno skladištenje MP3 uređaja.**

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje mrežni kabel, 2 rezervne baterije, AUX-priključni kabel, bez akumulatora.

### Tehnički opis

Prihvat	USB sučelje
Oznaka proizvođača	M18JSR-0
Visina	200 mm
Duljina	400 mm
širina	400 mm
Napon baterije	18 V
Težina	5 kg
Broj sadržanih baterija	0
IP-klasa zaštite	IP 54
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta proizvoda	Radio

## Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC