



Hidraulički akumulatorski probijač rupa s matricama, Tip: M18HKP-SET



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078252 M18HKP-SET
GTIN	4002395138920
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

FORCE LOGIC™ Hidraulički 60 kN akumulatorski izbijač rupa izbija rupe do Ø 100 mm u čeliku od 3 mm ili nehrđajućem čeliku od 2,5 mm.

- **S 3/4-16 UNF unutarnjim navojem na uređaju.**
- **Sustav brze zamjene s prihvatom koji ne zahtijeva upotrebu alata omogućuje pričvršćivanje izbijača i matrice, neovisno o alatu.**
- **Kompatibilan s uobičajenim priborom dostupnim na tržištu.**
- **Jednostavno ispravljanje zahvaljujući matrici s nitnim križem.**

Dio isporuke:

Punjač M12-18C, transportni kovčeg, po 1 vlačni vijak 11,1 mm (7/16-20 UNF) i 19 mm (3/4-16 UNF), brzoizmjenjivi sustav s prihvatom za koji nije potreban alat, probijač i matrice s UNF navojem za veličine rupa: M16, M20, M25, M32, M40.

Napomena:

Odgovarajući probijač lima s metričkim navojem br. 834000 i dalje (ne vel. 12,5) i potrebne pritezne vijke 834070 pronaći ćete u grupi proizvoda 83.

Pakiranje: Transportni kovčeg

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Oznaka proizvođača: M18HKP-201CA

Broj sadržanih baterija: 1

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija

Kapacitet baterije: 2 Ah

Napon baterije: 18 V

Snaga štancanja: 60 kN

Tehnički opis

maksimalni promjer	100 mm
Kapacitet baterije	2 Ah
Oznaka proizvođača	M18HKP-201CA
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
maksimalna dubina izbijanja u čeliku	3 mm
Težina	2,3 kg
Pakiranje	Transportni kovčeg
maksimalna dubina izbijanja u nehrđajućem čeliku	2,5 mm
Napon baterije	18 V
Snaga štancanja	60 kN
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Probijač

Pribor

Uređaj za punjenje baterija Tip M1218C	073840 M1218C
Uređaj za punjenje baterija Tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion System M18B4 Tip akumulatora, napon akumulatora MB18 V	073827 MB18