



LED industrijska čeona svjetiljka, Oznaka proizvođača: ISEO3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081477 ISEO3
GTIN	4029113560306
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Kvalitetne i učinkovite LED **industrijske čeone** svjetiljke za profesionalnu primjenu.

- **Rotacijska glava i kontinuirano fokusiranje.**
- **Izmjenjiva traka za čelo, pogodna za pranje.**

Jako lagana čeona lampica, jednostavne primjene s tri modusa osvjetljenja i dodatnom **crvenom LED lampicom bez zaslona s funkcijom treperenja**. Zaštita od prskanja vode pod tlakom P X6.

Napomena:

Na proizvode „i-serije“ proizvođač samo pri online garanciji daje garanciju od 24 mjeseca. <https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/> ovdje je opisan tijek online registracije.

IP-klasa zaštite: IP X6

IP-klasa zaštite: IP X6

Jakost svjetlosti stupanj 1: 100 lm

Jakost svjetlosti stupanj 2: 15 lm

Trajanje osvjetljenja stupanj 1: 10 h

Trajanje osvjetljenja stupanj 2: 40 h

Advanced Focus System (AFS): Da

Tehnički opis

Širina osvjetljenja	30 - 100 m
Tip baterije	Micro, AAA
Jakost svjetlosti	15 - 100 lm
Advanced Focus System (AFS)	da

Opskrba energijom	Baterijski pogon
Težina	105 g
Smart Light Technology (SLT)	da
Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas	da
Oznaka proizvođača	ISEO3
Broj sadržanih baterija	3
Trajanje osvjetljenja	10 - 40 h
Ø glave	29 mm
Rapid Focus	da
IP-klasa zaštite	IP X6
ATEX zona	nema
kemijski sastav	Alkali-Mangan
na punjenje	ne
Rasvjeta, s mogućnosti prigušivanja	ne