

**Garant****Par nosača kotačića za pokretni ormar s ladicama smjer pomicanja fronte ladice, tip: R27E****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942947 R27E
GTIN	4045197806444
Razred artikla	91H

**Opis****Izvedba:**

Par nosača kotačića - po 2 fiksna i okretna kotačića na kugličnim ležajevima (Ø 100 mm) s kočnicom, povezani poprečnim okvirom. **Paziti na smjer kretanja kotačića.** Nosivost kod ravnomjerno raspodijeljenog tereta iznosi 600 kg.

**Odgovara:**

Par nosača kotačića prikladnih za korpus ormara za alat grupe proizvoda 94 (do 08/2019) s **dimenzijama 27×27 E.** Iz sigurnosnih razloga (opasnost od prevrtanja) maksimalna iskoristiva visina korpusa iznosi 800 mm. **Pomicanje od fronte ladice.**

**Napomena:**

- **Ladice u pokretnim ormarima za alat moraju biti opremljene s pojedinačnim zaključavanjem. Na taj se način ladice pri zatvaranju automatski zaključavaju kako bi se spriječilo otvaranje u transportu. Ladice s pojedinačnim zaključavanjem grupe proizvoda 94 (do 08/2019) pronaći ćete pod br. 949605 na popisu rezervnih dijelova.**
- **Kod nosivosti kotačića (600 kg) obratite pozornost na težinu ormara.**
- **Molimo obratite pozornost na željeni smjer kretanja kotačića.**

**Tehnički opis**

Ø fiksnog kotačića	100 mm
maksimalna ukupna nosivost	600 kg

Ø upravljačkog kotačića	100 mm
Vrsta proizvoda	Valjak