

 Atlas Copco

Pneumatska bušilica, tip: D2116Q



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079051 D2116Q
GTIN	7322590013288
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji Ø crijeva. Snažna i u radu vrlo tiha serija bušilica u obliku pištolja sa snagom bušenja do 13 mm u čeliku. Odvod otpadnog zraka preko drške sprječava da se podigne odvojena čestica od bušenja. S glavom bušilice brzog stezanja.

Dio isporuke:

Uključuje **brzosteznu glavu**.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 10 mm
Radna buka	82 dB(A)
maksimalna potreba za zrakom	600 l/min
Težina	1 kg
maksimalan broj okretaja	0 - 2400 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	D2116Q

preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Duljina	211 mm
Izlazna snaga	350 W
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Bušilica