

**Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 19-dijelni, tip: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	633918 6
GTIN	4062406230746
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Pogonski / spojni dijelovi prema **DIN 3122/3123**; **Ulošci za nasadni ključ** prema **DIN 3124**.
Unutarnji / vanjski četverokuti prema **DIN 3120**. Sa 6-kutnim nasadnim ključevima br. 637220.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 – M14.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 14 kom. vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Poprečna ručka: 1 kom. br. 635720

Produžeci: 2 kom. br. 635420 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kom. br. 636220

Račna: 1 kom. br. 635090

Pohrana u: ABS plastična kutija

Tehnički opis

Dimenzije širine ključa	metrički
Izlazni Četverokut	3/8 col
Profil progona	6-kutni-prihvat
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	8-22 mm

Broj dijelova	19
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	357 mm
širina	174 mm
Visina	47 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

T ručka, 3/8 cola ukupna duljina 200 mm	635720 200
Kardanski zglob, 3/8 cola tip 3/8	636220 3/8
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 75 mm	635420 75
Račna dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem tip 3/8	635090 3/8
Umetak od tvrde pjene za asortiman 633918	630324 633918
Sistemska kutija tip 3	630323 3