



Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem, tip: 1/4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	632090 1/4
GTIN	4062406230739
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja. S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara :

Ručna primjena.

Izlazni Četverokut: 1/4 col

Broj zubi: 36

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/4 col
Standard	DIN 3122
Standard	DIN 3120
ukupna duljina	125 mm
Broj zubi	36
Radni kut	10 stupanj
Materijal	Krom-vanadij čelik
Površina	kromirano

Vrsta proizvoda

Račna