



Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 23-dijelni, tip: 12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	637818 12
GTIN	4062406230838
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema **DIN 3122/3123**; **Ulošci za nasadni ključ** prema **DIN 3124**.
Unutarnji / vanjski četverokuti prema **DIN 3120**. S 12-kutnim nasadnim ključevima br. 642120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 – M22.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 17 kom. vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Poprečna ručka: 1 kom. 641320

Produžeci: 3 kom. br. 641020 vel. 75; 130; 255

Kardanski zglob: 1 kom. br. 641620

Račna: 1 kom. br. 640190

Pohrana u: ABS plastična kutija

Tehnički opis

Dimenzije širine ključa	metrički
Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Izlazni Četverokut	1/2 col

Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa	10-34 mm
Broj dijelova	23
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	407 mm
širina	227 mm
Visina	62 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 255 mm	641020 255
Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem tip 1/2	640190 1/2
Kardanski zglob, 1/2 cola tip 1/2	641620 1/2
Sistemska kutija tip 4	630323 4
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 75 mm	641020 75
Umetak od tvrde pjene za asortiman 637818	630324 637818
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 130 mm	641020 130
Poprečna ručka, 1/2 cola ukupna duljina 295 mm	641320 295