



Račna dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem, tip: 3/8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	635090 3/8
GTIN	4062406230784
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

Standard:

DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara :

Ručna primjena.

Izlazni Četverokut: 3/8 col

Broj zubi: 38

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	3/8 col
Standard	DIN 3122
Standard	DIN 3120
ukupna duljina	195 mm
Broj zubi	38
Radni kut	9,5 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano

Vrsta proizvoda

Čegrtaljka