

HOLEX
Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik A, BT 40 A = 100, Ø trna d1: 22mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302917 22
GTIN	4062406229986
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹. Oblik A.

Upotreba:

S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
S prstenom, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

Tehnički opis

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	22
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	22
Vanjski Ø D	40 mm
Ø trna d ₁	22 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	22

Stezni $\varnothing D_1$	22 mm
Prihvat	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držač za glodala