



## Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik A, BT 50 A = 100, Ø trna d1: 32mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302957 32
GTIN	4062406231040
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Oblik A.

#### Upotreba:

**S klinom**, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.<br>**S prstenom**, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

#### Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

#### Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

### Tehnički opis

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	32
Vanjski Ø D	58 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	32 mm

Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32
Stežni Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Prihvat	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala