

**Garant****GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski, 11×D, Sustav / Ø drške: GL/16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264870 GL/16
GTIN	4062406231415
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Drška ojačana tvrdim metalom.

**Dio isporuke:**

Reduktor za priključak za rashladno sredstvo.

**Napomena:**

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ drške} + \text{ udaljenost vrha od osi } L_3 \text{ rezne glave.}$

Pogodna orijentacija držača za unutarnje tokarenje pomoću montažne glave br. 265001.

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: GL

Ukupna duljina L: 204 mm

područje koje se ne može pritezati S: 85 mm

preporučena duljina stezanja: 64 mm

Garnitura vijaka za montažu: 269026 1

**Tehnički opis**

područje koje se ne može pritezati S	85 mm
preporučena duljina stezanja	64 mm
Sustav	GL
Garnitura vijaka za montažu	269026 1
Ukupna duljina L	204 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne glave	264830; 264831

Seriya	Master Mute
Unutarnja dubina tokarenja do	11xD
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat držača za tokarenje