

Garant

GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski, 8xD, Sustav / Ø drške: DM/50



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264930 DM/50
GTIN	4062406231347
Razred artikla	29E

Opis

Dio isporuke:

Reduktor za priključak za rashladno sredstvo.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

$D_{min.} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ drške} + H + \text{udaljenost vrha od osi } L_3 \text{ rezne glave.}$

Pogodna orijentacija držača za unutarnje tokarenje pomoću montažne glave br. 265001.

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: DM

Ukupna duljina L: 518 mm

Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo: 5 mm

područje koje se ne može pritezati S: 179 mm

preporučena duljina stezanja: 200 mm

Garnitura vijaka za montažu: 269026 3

Tehnički opis

područje koje se ne može pritezati S	179 mm
Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo	5 mm
preporučena duljina stezanja	200 mm
Sustav	DM
Garnitura vijaka za montažu	269026 3
Konektor za priključak rashladnog sredstva	269208
Visokotlačno spojno crijevo	269207

Ukupna duljina L	518 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne glave	264838; 264839
Seriya	Master Mute
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat držača za tokarenje

Pribor

Set pričvrsnih vijaka tip 3	269026 3
-----------------------------	----------