

Garant

GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski, 8xD, Sustav / Ø drške: QC/32



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264890 QC/32
GTIN	4062406231194
Razred artikla	29E

Opis

Dio isporuke:

Reduktor za priključak za rashladno sredstvo.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

$D_{min.} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ drške} + H + \text{udaljenost vrha od osi } L_3 \text{ rezne glave.}$

Pogodna orijentacija držača za unutarnje tokarenje pomoću montažne glave br. 265001.

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: QC

Ukupna duljina L: 320 mm

Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo: 6 mm

područje koje se ne može pritezati S: 124 mm

preporučena duljina stezanja: 128 mm

Garnitura vijaka za montažu: 269026 1

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo	6 mm
područje koje se ne može pritezati S	124 mm
Sustav	QC
preporučena duljina stezanja	128 mm
Garnitura vijaka za montažu	269026 1
Konektor za priključak rashladnog sredstva	269208
Visokotlačno spojno crijevo	269207

Ukupna duljina L	320 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne glave	264834; 264835
Serija	Master Mute
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat držača za tokarenje