

Garant**GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski, 8xD, Sustav / Ø drške: DM/60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264930 DM/60
GTIN	4062406231354
Razred artikla	29E

Opis**Dio isporuke:**

Reduktor za priključak za rashladno sredstvo.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

$D_{min.} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ drške} + H + \text{udaljenost vrha od osi } L_3 \text{ rezne glave.}$

Pogodna orijentacija držača za unutarnje tokarenje pomoću montažne glave br. 265001.

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: DM

Ukupna duljina L: 628 mm

Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo: 10 mm

područje koje se ne može pritezati S: 230 mm

preporučena duljina stezanja: 240 mm

Garnitura vijaka za montažu: 269026 3

Tehnički opis

preporučena duljina stezanja	240 mm
Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo	10 mm
Sustav	DM
područje koje se ne može pritezati S	230 mm
Garnitura vijaka za montažu	269026 3
Visokotlačno spojno crijevo	269207
Konektor za priključak rashladnog sredstva	269208

Ukupna duljina L	628 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne glave	264838; 264839
Serija	Master Mute
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat držača za tokarenje