

Garant**GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski, 11×D, Sustav / Ø drške: QC/20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264894 QC/20
GTIN	4062406231200
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Drška ojačana tvrdim metalom.

Dio isporuke:

Reduktor za priključak za rashladno sredstvo.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

$D_{min.} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ drške} + H + \text{udaljenost vrha od osi } L_3 \text{ rezne glave.}$

Pogodna orijentacija držača za unutarnje tokarenje pomoću montažne glave br. 265001.

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: QC

Ukupna duljina L: 260 mm

područje koje se ne može pritezati S: 119 mm

preporučena duljina stezanja: 80 mm

Garnitura vijaka za montažu: 269026 1

Tehnički opis

Sustav	QC
područje koje se ne može pritezati S	119 mm
preporučena duljina stezanja	80 mm
Garnitura vijaka za montažu	269026 1
Konektor za priključak rashladnog sredstva	269208
Visokotlačno spojno crijevo	269207

Ukupna duljina L	260 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne glave	264834; 264835
Serija	Master Mute
Unutarnja dubina tokarenja do	11×D
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat držača za tokarenje