

Garant**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: GL/11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264830 GL/11
GTIN	4062406231446
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 264866; 264870 i 264874.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: GL

Promjer: 16 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SDUCR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 0702..

Kut rezne oštrice: 93 stupanj

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} : 20 mm

Udaljenost vrha od osi: 11 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	16 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	20 mm

Vijak za izmjenjivu pločicu	269028 38
Sustav	GL
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Promjer	16 mm
Serija	Master Mute
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDUCR
Kut rezne oštrice	93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 38	269028 38
---	-----------