

Garant**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, lijeva, Sustav/tip: GL/11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264831 GL/11
GTIN	4062406231484
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 264866; 264870 i 264874.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: GL

Promjer: 16 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SDUCL

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 0702..

Kut rezne oštrice: 93 stupanj

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} : 20 mm

Udaljenost vrha od osi: 11 mm

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	11 mm
Promjer	16 mm

Kut rezne oštrice	93 stupanj
Sustav	GL
Seriya	Master Mute
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDUCL
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	20 mm
Ukupna duljina L	16 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	269028 38
Primjena	lijeva
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 38	269028 38
---	-----------