

Garant**Kompaktna stega, doseg A: 47mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370143 47
GTIN	4062406233136
Razred artikla	31K

Opis**Prednost:**

- **Kompaktna konstrukcija, ne ulaze nečistoće i odvojene čestice.**
- **Ljestvica za visinu omogućuje brzo prethodno podešenje visine.**
- **Tlačni element montiran u sklopu stega. Adapteri za tlačne elemente pričvršćuju se upotrebom magneta.**
- **Moguća jednostavna montaža steznom rukom.**

Materijal:

Kućište i tlačna ruka od poboljšanog čelika.

Dio isporuke:

Kompaktna stega, T-matica za širine 14 mm i vijak M12.

Dodatni pribor:

Komplet tlačnih elemenata, br. 370148.

Tehnički opis

Visina stezanja S	0 - 90 mm
Doseg A	47 mm
Duljina D (L)	95 mm

Širina B	40 mm
Visina H	81 mm
maskimalan okretni moment	105 Nm
maksimalna sila stezanja	16 kN
za navoje M	M12
Vrsta proizvoda	Kompaktna stega

Pribor

Postolje kompaktne stege visina H 80 mm	370146 80
Komplet elemenata; 3-dijelni tip 3	370148 3