



## Pneumatska bušilica, tip: D2116RQ



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079051 D2116RQ
GTIN	7322590044060
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji  $\varnothing$  crijeva. Snažna i u radu vrlo tiha serija bušilica u obliku pištolja sa snagom bušenja do 13 mm u čeliku. Odvod otpadnog zraka preko drške sprječava da se podigne odvojena čestica od bušenja. S glavom bušilice brzog stezanja. Uključivo preusmjerni ventil za **desni / lijevi hod** (za primjenu kao odvijač ili svrdlo za navoje).

#### Dio isporuke:

Uključuje **brzosteznu glavu**.

#### Zamjenski dio:

**Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi):** garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

### Tehnički opis

maksimalna potreba za zrakom	600 l/min
preporučena veličina crijeva (unutarnji $\varnothing$ )	10 mm
Težina	1 kg
Izlazna snaga	250 W
Radna buka	82 dB(A)
maksimalan broj okretaja	0 - 2400 min <sup>-1</sup>

Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 10 mm
Oznaka proizvođača	D2116RQ
Duljina	211 mm
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Bušilica