

**Nareznica 6g, M: M3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140330 M3
GTIN	4062406233167
Razred artikla	12K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik. $\geq M3$ sa konusnim uvodnim dijelom s objiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. $1\ 3/4$ uvodna navoja.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 0,5 mm

Vanjski \varnothing : 20 mm

Visina: 5 mm

Tehnički opis

Vanjski \varnothing	20 mm
nagib	0,5 mm
Veličina navoja	M3
Razred tolerancije	DIN 13 6g

Visina	5 mm
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		