

**Nareznica 6g, M: M18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140330 M18
GTIN	4062406233259
Razred artikla	12K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik. $\geq M3$ sa konusnim uvodnim dijelom s objiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. $1\ 3/4$ uvodna navoja.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 2,5 mm

Vanjski \varnothing : 45 mm

Visina: 18 mm

Tehnički opis

Visina	18 mm
Vanjski \varnothing	45 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	M18
nagib	2,5 mm

Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		