

**HOLEX****Nareznica 6g, M: M4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140330 M4
GTIN	4062406233174
Razred artikla	12K

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik.  $\geq M3$  sa konusnim uvodnim dijelom s objiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja.  $1\frac{3}{4}$  uvodna navoja.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 0,7 mm

Vanjski  $\varnothing$ : 20 mm

Visina: 5 mm

**Tehnički opis**

Vanjski $\varnothing$	20 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	M4
Visina	5 mm

nagib	0,7 mm
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		