

**Nareznica 6g, M: M8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140330 M8
GTIN	4062406233204
Razred artikla	12K

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik.  $\geq M3$  sa konusnim uvodnim dijelom s objiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja.  $1\ 3/4$  uvodna navoja.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1,25 mm

Vanjski  $\varnothing$ : 25 mm

Visina: 9 mm

**Tehnički opis**

nagib	1,25 mm
Veličina navoja	M8
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Vanjski $\varnothing$	25 mm

Visina	9 mm
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		