



## Nareznica 6g, M: M22



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	140330 M22
GTIN	4062406233273
Razred artikla	12K

### Opis

#### Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik.  $\geq M3$  sa konusnim uvodnim dijelom s objiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja.  $1\frac{3}{4}$  uvodna navoja.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 2,5 mm

Vanjski Ø: 55 mm

Visina: 22 mm

### Tehnički opis

Razred tolerancije	DIN 13 6g
nagib	2,5 mm
Veličina navoja	M22
Visina	22 mm
Vanjski Ø	55 mm

Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		