



Nareznica, M: M27



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	140460 M27
GTIN	4062406233440
Razred artikla	12K

Opis

Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik. $\geq M3$ sa konusnim uvodnim dijelom s obiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitrirana, kut narezivanja cca. 15°.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 3 mm

Vanjski Ø: 65 mm

Visina: 25 mm

Tehnički opis

Veličina navoja	M27
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Visina	25 mm
nagib	3 mm
Vanjski Ø	65 mm

Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		