



## Nareznica, M: M12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	140460 M12
GTIN	4062406233396
Razred artikla	12K

### Opis

#### Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik.  $\geq M3$  sa konusnim uvodnim dijelom s obiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitrirana, kut narezivanja cca. 15°.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1,75 mm

Vanjski Ø: 38 mm

Visina: 14 mm

### Tehnički opis

Vanjski Ø	38 mm
Visina	14 mm
nagib	1,75 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	M12

Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		