

**Nareznica, M: M20****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 140460 M20    |
| GTIN           | 4062406233426 |
| Razred artikla | 12K           |

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik.  $\geq M3$  sa konusnim uvodnim dijelom s objiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitrirana, kut narezivanja cca. 15°.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 2,5 mm

Vanjski Ø: 45 mm

Visina: 18 mm

**Tehnički opis**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Vanjski Ø          | 45 mm     |
| Visina             | 18 mm     |
| nagib              | 2,5 mm    |
| Veličina navoja    | M20       |
| Razred tolerancije | DIN 13 6g |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Vrsta navoja             | M          |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Rezni materijal          | HSS E      |
| Standard                 | EN 22568   |
| Smjer rezanja            | desno      |
| Vrsta proizvoda          | Nareznica  |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | prikladno                          |                |         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Ulje                           | prikladno                          |                |         |
| suho                           | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |