

**HOLEX****Nareznica HSS, MF: 20X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	141070 20X1,5
GTIN	4062406233532
Razred artikla	12K

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; <B>s obostranim konusnim uvodnim dijelom.</B>

<B>1 3/4-uvodna navoja.</B>

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1,5 mm

Vanjski Ø: 45 mm

Visina: 14 mm

**Tehnički opis**

Veličina navoja	M20x1,5
Vanjski Ø	45 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
nagib	1,5 mm
Visina	14 mm

Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		