

Garant**LED baterijski reflektor, tip: 2000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081444 2000
GTIN	4062406232887
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

LED baterijski reflektor sa čvrstim aluminijskim kućištem za svakodnevnu primjenu u grubim okruženjima.

- **Visokoučinkoviti COB LED modul.**
- **Mogućnost prigušenja u 5 stupnjeva od 10 - 100 %.**
- **Praktičan nadzor stanja napunjenosti baterije preko LED prikaza izravno na svjetiljci.**
- **Nožica s integriranim provrtom od 10 mm za montažu na uobičajene stative.**

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje i USB kabel za punjenje i mrežni adapter za utikač.

Tehnički opis

ATEX zona	nema
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija

IP-klasa zaštite	IP 67
Napon baterije	7,3 V
Trajanje osvjetljenja	2 - 20 h
Rasvjetno tijelo	LED modul
Ukupna visina	163 mm
Ukupna duljina	163 mm
Ukupna širina	63 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija	1
Kapacitet baterije	4 Ah
Težina	790 g
Jakost svjetlosti	200 - 2000 lm
Vrsta proizvoda	Zračilo

Pribor

Zamjenski dijelovi za bežične svjetiljke tip 3	081434 3
Zamjenski dijelovi za bežične svjetiljke tip 4	081434 4
Litij-ionska baterija kapacitet baterije 4000 mAh	081431 4000
USB punjač tip CABLE	081455 CABLE
USB punjač tip CHARGER	081455 CHARGER
Zamjenska leća s brtvom tip 1	081454 1