

**Garant****LED baterijski reflektor, tip: 3000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081445 3000
GTIN	4062406232894
Razred artikla	01A

**Opis****Izvedba:**

LED baterijski reflektor sa čvrstim aluminijskim kućištem za svakodnevnu primjenu u grubim okruženjima.

- **Visokoučinkoviti COB LED modul.**
- **Mogućnost prigušenja u 5 stupnjeva od 10 - 100 %.**
- **Praktičan nadzor stanja napunjenosti baterije preko LED prikaza izravno na svjetiljci.**
- **Nožica s integriranim provrtom od 10 mm za montažu na uobičajene stative.**

Fleksibilne mogućnosti primjene. Moguć rad na baterije ili mrežni pogon.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključuje punjač.

**Tehnički opis**

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon

Težina	1720 g
Kapacitet baterije	4,4 Ah
Ukupna duljina	234 mm
Trajanje osvjetljenja	1 - 14 h
Ukupna visina	233 mm
Jakost svjetlosti	400 - 4000 lm
Broj sadržanih baterija	1
Rasvjetno tijelo	LED modul
IP-klasa zaštite	IP 67
Ukupna širina	88 mm
Napon baterije	11,1 V
ATEX zona	nema
Vrsta proizvoda	Zračilo

## Pribor

Zamjenski dijelovi za bežične svjetiljke tip 7	081434 7
Zamjenski dijelovi za bežične svjetiljke tip 5	081434 5
Punjač tip CHARGER	081456 CHARGER
Litij-ionska baterija kapacitet baterije 4400 mAh	081431 4400
Zamjenska leća s brtvom tip 2	081454 2
Zamjenski dijelovi za bežične svjetiljke tip 6	081434 6