

**Garant****LED akumulatorska radna svjetiljka, tip: 200****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081441 200
GTIN	4062406232900
Razred artikla	01A

**Opis****Izvedba:**

LED akumulatorska radna svjetiljka tanke, čvrste izvedbe s mnogostrukim mogućnostima primjene. Praktičan nadzor stanja napunjenosti baterije preko LED prikaza izravno na svjetiljci.

- **Glavno svjetlo s mogućnošću prigušenja od 10 - 100 %.**
- **Integrirana funkcija reflektora.**
- **Fleksibilna primjena zahvaljujući magnetnom postolju koje se može zakrenuti za 180° kao i preklopnoj i okretnoj kukici za vješanje.**

**Funkcija:**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključuje i USB-C kabel za punjenje i mrežni adapter za utikač.

**Napomena:**

Za montažu na Easyfix ploče za alat, naručite i osnovnu ploču 955820 vel. 2.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	200 mm
----------------	--------

Broj sadržanih baterija	1
Težina	157 g
Jakost svjetlosti	20 - 200 lm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
IP-klasa zaštite	IP 65
Napon baterije	3,7 V
ATEX zona	nema
Ukupna širina	39 mm
Kapacitet baterije	1,2 Ah
Trajanje osvjetljenja	2 - 20 h
Rasvjetno tijelo	LED modul
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka

## Pribor

USB punjač tip CABLE	081432 CABLE
Zamjenski dijelovi za bežične svjetiljke tip 1	081434 1
Litij-ionska baterija kapacitet baterije 1200 mAh	081431 1200
USB punjač tip CHARGER	081432 CHARGER